



Vare nr.	Produkt	Enhed	Emballage	Antal pr kolli	Palle str.	Ecolabel
<p>KLORRENT er et desinfektionsmiddel til alle chlorbestandige overflader såsom redskaber, maskiner, inventar og lignende. Klorrent er samtidig velegnet til blegning af kar- og gulvklude. Klorrent er et blege- og desinfektionsmiddel. Produktet anvendes efter forudgående rengøring. Til desinfektion af inventar, redskaber, maskiner og lignende anvendes 1-2 dl (4-8 pumpe­slag) til 8 liter vand. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand. Til blegning anvendes 1/2 dl (2 pumpe­slag) til 8 liter vand. <b>MÅ IKKE BLANDES MED SYRE ELLER SYREHOLDIGE PRODUKTER.</b></p>						
41355	Klorrent	1L	Flaske	12	360	
41356	Klorrent	5L	Dunk	3	108	
<p>DENTIN er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel, der anvendes ved regelmæssig rengøring og desinfektion af alle vaskbare overflader. Specielt velegnet til rengøring og desinfektion af skyllerum, baderum, toiletter, køkkener samt på alle overflader, der tåler vand. Dentin fjerner effektivt almindeligt forekommende typer snavs. Bredspektret desinfektionsmiddel med virkning over for de fleste typer bakterier, gær og skimmel. Rengør, desinficerer, fjerner lugt og hindrer forrådnelse og slimdannelse. Hvis produktet anvendes til desinfektion, skal dette ske som en særskilt arbejdsproces efter forudgående rengøring med efterfølgende afskylning. Uanset om produktet anvendes som rengørings- eller desinfektionsmiddel, skal flader, der kommer i kontakt med kød og kødvarer, efterskylles grundigt med vand. Til almindelig rengøring: 0,5-0,7 dl./10 liter vand. Til desinfektion: 0,8-1,2 dl. til 10 liter vand. Virkningstid ved desinfektion: 5 min. - 1 time.</p>						
24611	Dentin	1L	Flaske	12	360	
22045	Dentin	5L	Dunk	3	108	
<p>DESINFECT MAXI er et flydende, neutralt desinfektionsmiddel til brug inden for levnedsmiddelbranchen. Desinfect Maxi kan anvendes til skumdesinfektion i produktionslokaler, på gulve og vægge, på maskiner og udstyr m.m. Desinfect Maxi er et bredspektret desinfektionsmiddel, som er virksomt mod bakterier, gær, skimmel og virus. Desinfect Maxi sikrer effektiv fjernelse af alle mikroorganismer, der kan skade levnedsmidler. Desinfect Maxi giver et moderat, stabilt skum med god vedhæftningsevne og er derfor også velegnet på lodrette flader. Brugsopløsning: 1-5% (vægtprocent). Temperatur: 10-40°C. Kontakttid: 5-60 minutter. Udlægges som skum med lavtrykssprøjte. Lad ikke skummet tørre ind. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand.</p>						
41877	Desinfect Maxi	5L	Dunk	3	108	
12436	Desinfect Maxi	19 kg	Dunk	1	36	
12437	Desinfect Maxi	900 kg	Palletank	1	1	
<p>IPA SPRIT 70% fordamper hurtigt som gør det specielt egnet til aftørring af overflader, maskiner og remedier som kommer i kontakt med fødevarer. Anvendes f.eks. ved varekodeskift og desinfektion efter ATP måling. For at mindske smitterisiko anbefales afsprøjtning med IPA Sprit 70% på overflader generelt, f.eks. dørhåndtag, borde, instrumenter, sanitet. IPA SPRIT 70% fordamper ikke så hurtigt som ren sprit (93%), og der opnås herved en længere kontakttid.</p>						
12341	IPA Sprit 70%	1L	Flaske	12	600	
31551	IPA Sprit 70%	20L	Dunk	1	24	
12344	IPA Sprit 70% Wipes	150 stk	Wipes	6	360	
26193	IPA Sprit 70% Wipes	90 stk	Wipes	18	1260	

**Mere information om produktet, dosering og anvendelse kan findes på produktinfor­mationen. Læs den her:**

[www.novadan.dk](http://www.novadan.dk)

Novadan ApS  
Platinvej 21, DK-6000 Kolding  
Tlf.: +45 7634 8400

**NOVADAN**<sup>®</sup>  
Innovators in Cleaning

## ...Desinfektion, fortsat 1

Vare nr.	Produkt	Enhed	Emballage	Antal pr kolli	Palle str.	Ecolabel
<p>DESINFECT ULTRA er et flydende, neutralt desinfektionsmiddel til brug inden for levnedsmiddelbranchen. Desinfect Ultra kan anvendes til skumdesinfektion i produktionslokaler, på gulve og vægge, på maskiner og udstyr m.m. Desinfect Ultra er et bredspektret desinfektionsmiddel, som er virksomt mod bakterier, gær, skimmel og virus. Desinfect Ultra sikrer effektiv fjernelse af alle mikroorganismer, der kan skade levnedsmidler. Desinfect Ultra giver et kraftigt, stabilt skum med god vedhæftningsevne og er derfor også velegnet på lodrette flader. Brugsopløsning: 0,1-2% (vægtprocent). Udlægges med lavtryksprøjte som skum. Temperatur max. 50°C. Kontakttid: 5-60 minutter. Lad ikke skummet tørre ind. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand</p>						
12888	Desinfect Ultra	10L	Dunk	1	40	
56758	Desinfect Ultra	19,5 kg	Dunk	1	36	
12327	Desinfect Ultra	200kg	IBC	1	2	
<p>DESINFEEKTION Til desinfektion af overflader, instrumenter, redskaber og inventar. Desinfektion er virksom over for almindeligt forekommende bakterier og svampe. En undtagelse er Pseudomonas, som undertiden forekommer i former, der er vanskelige at dræbe med vandige opløsninger af Desinfektion. Brugsopløsning: 2% (vægtprocent). Temperatur: 10-40°C. Kontakttid: 15-30 minutter. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand.</p>						
12337	Desinfektion	5L	Dunk	3	108	
12428	Desinfektion	20L	Dunk	1	36	
<p>COMBI DES GEL 85% er et desinfektionsmiddel på basis af denatureret ethanol. Indeholder glycerin, der virker blødgørende på huden. 2-5 ml Combi Des Gel 85% indgnides på tørre og synligt rene hænder. Kontakttid: 30 sek.</p>						
41302	Combi Des Gel 85%	600 ml	Flaske	15	720	
41293	Combi Des Gel 85%	1L	Dispenso	10	480	
41304	Combi Des 85%	5L	Dunk	3	108	
41305	Combi Des 85%	5L	Dunk	3	108	